

**Garant****ZCMX 080308, Categorie: HBZ120****Date comandă**

Numărul de comandă	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Clasa articolului	21E

**Descriere**

ZCMX 080308 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HBZ120
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080308
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 200 m/min
Strat de acoperire	PVD

Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru Ø sculei D <sub>c</sub>	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire