

**Garant****ZCMX 10T304, Categorie: HUZ310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 10T304 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	neacoperit
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Categorie	HUZ310
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire