

**Garant****ZCMX 10T308, Categorie: HBZ120**

### Date comandă

Numărul de comandă	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 10T308 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Categorie	HBZ120
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 200 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire