

Garant

Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet[®], Ø d = 20 mm, Filet M × Lges: M10X190

**Date comandă**

Numărul de comandă	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Proprietate de amortizare a vibrațiilor.
- Toleranța cozii h6.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Descriere tehnică

Ø D ₂	18 mm
Filet M	M10×190
Lungime utilă L ₁	140 mm
Ø găurii D ₁	10,5 mm
Suport	Ø d = 20 mm
Ø cozii d	20 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

