

Garant

Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet®, Ø d = 32 mm, Filet M × Lges: M16X260

**Date comandă**

Numărul de comandă	301379 M16X260
GTIN	4062406275730
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Proprietate de amortizare a vibrațiilor.**
- **Toleranța cozii h6.**

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Descriere tehnică

Filet M	M16×260
Lungime utilă L ₁	200 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø găurii D ₁	17 mm
Suport	Ø d = 32 mm
Ø cozii d	32 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

