

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NK****Date comandă**

Numărul de comandă	266018 NK
GTIN	4062406275884
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii scurte.

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Avans f	0,005 - 0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 1000 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,01 - 0,2 mm

Categorie	MKD
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGW 160408 FN
Modelul muchiilor așchietoare	NK
Strat de acoperire	neacoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	MKD
Toleranță	G
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire