



## Mașină de găurit în patru viteze, Tip: 720251



### Date comandă

Numărul de comandă	075156 720251
GTIN	4014586889849
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

**Mașină de găurit universală cu patru viteze**, capacitate de găurire de până la 32 mm. Cu funcționare pe dreapta/stânga, reglarea turației, suport MK3 de scule pentru lucrări dificile de găurire.

#### Avantaj:

Recomandată pentru lucrări dificile.

#### Notă:

suport magnetic de găurire compatibil, se livrează la cerere.

Burghiile elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

### Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	20 mm
Denumirea producătorului	BOZ 32-4 M
Greutate	7,5 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	32 mm
Putere absorbită	1800 W
Interval de turație treapta 2	0 - 480 min <sup>-1</sup>

Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	60 mm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	70 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Suport pentru mandrină	CM3
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit