



Mașină de carotat, Tip: 727060



Date comandă

Numărul de comandă 076520 727060

GTIN 4014586889740

Clasa articolului 03F

Descriere

Execuție:

- **Funcționarea sigură și precisă în orice poziție este asigurată de forța ridicată de prindere magnetică.**
- **Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată și durabilitate ridicată a sculei.**
- **Afișare convenabilă a forței de fixare a magnetului.**
- **Rotație la dreapta / la stânga (chiar și la filetare).**
- **Construcție optimizată în funcție de greutate.**

Mașina de carotat magnetică universală, ultraperformantă și cu cursă puternică, **cu 4 viteze**. Domeniu extrem de mare al cursei pentru toate lucrările de găurire cum ar fi carotarea, găurirea în spirală, filetarea, adâncirea și alezarea.

Livrare:

Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1x știft de centrare, cârlig pentru așchii metalice, geantă.

Accesorii opționale:

La cerere.

Notă:

Burghiile de carotat din carbură și suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max și burghiile de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	KBU110-4M
Interval de turație treapta 1	60 - 120 min ⁻¹
Interval de turație treapta 4	230 - 430 min ⁻¹
Lățime	215 mm
Lungime	460 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	40 mm
Ø maxim frezare	36 mm
Înălțime	810 mm
Greutate	39 kg
Putere absorbită	1700 W
Tensiune de rețea	230 V
Ø maxim filetare în oțel	M36 mm
Interval de turație treapta 2	90 - 170 min ⁻¹
Cursa de lucru	400 mm
Lungime talpă magnetică	240 mm
Ø maxim carotare în oțel	110 mm
Interval de turație treapta 3	150 - 300 min ⁻¹
Formă portsculă	CM4
Ø maxim teșire	60 mm
Lățime talpă magnetică	120 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașină de carotat

Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65

