



Mașină de găurit pneumatică, Tip: D2148RQ



Date comandă

Numărul de comandă	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Serie de mașini de găurit performante și foarte silențioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oțel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea așchii provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă. Inclusiv supapă de inversare pentru **funcționarea pe dreapta / stânga** (pentru utilizare ca șurubelniță sau tarod).

Livrare:

Inclusiv **mandrină de găurit cu prindere rapidă**. Suplimentar cu mâner suport.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Debit maxim de aer necesar	600 l/min
Turație maximă	0 - 750 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	3,7 m/s ²
Lungime	248 mm

Putere de ieșire	250 W
Greutate	1,4 kg
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Denumirea producătorului	D2148RQ
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Mașină de găurit