

Garant**Pânză de ferăstrău alternativ, HSS, Lungime L / dinți per inch: 600/4****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 171000 600/4 |
| GTIN | 4045197095046 |
| Clasa articolului | 11R |

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză de debitat din oțel rapid ultraperformant aliat cu molibden **HSS (DMo5)**. Se obțin **performanțe de tăiere deosebit de înalte** datorită menținerii unei durități ridicate și a tenacității deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare și o durabilitate ridicată. Ceaprazuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

Dantură: normal

Lățime: 50 mm

Grosime: 2,5 mm

Ø orificiului de prindere: 12,5 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Lățime | 50 mm |
| Ø orificiului de prindere | 12,5 mm |
| Lungime L | 600 mm |
| Grosime | 2,5 mm |
| Dinți per inch | 4 |
| Dantură | normal |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |