

**Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinți per inch: 400/14****Date comandă**

Numărul de comandă	171100 400/14
GTIN	7311518113902
Clasa articolului	16D

Descriere**Execuție:**

Bimetal BAHCO – O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oțel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o **elasticitate extrem de ridicată** la duritate maximă și sunt **foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare**.

Dantură: normal

Lățime: 32 mm

Grosime: 1,6 mm

Ø orificiului de prindere: 8,5 mm

Descriere tehnică

Lungime L	400 mm
Ø orificiului de prindere	8,5 mm
Lățime	32 mm
Grosime	1,6 mm
Dinți per inch	14
Dantură	normal
Materialul sculei	Bimetal
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat