

**Garant**

Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă, neacoperită, Ø teșitor D1 × Ø pin D2: 11X6,6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	156020 11X6,6
GTIN	4045197087744
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Lamator cu canale elicoidale. Ø pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: **f** – pentru gaura străpunsă de calitate **fină** conform DIN ISO 273. **m** – pentru gaura străpunsă de calitate **medie** conform DIN ISO 273.

**Aplicație:**

Pentru lamajul șuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 și a șuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).

**Descriere tehnică**

Ø teșitorului	11 mm
Ø pinului	6,6 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rot
Pentru dimensiunea șuruburilor	M6
Număr de dinți Z	3
Ø găurii prelabile	6,6 mm
Pentru gradul de calitate al găurii	m
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Lungimea totală L	80 mm
Înălțimea treptei L <sub>1</sub> 1. cu teșitură	18 mm

Unghiul la vârf	180 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 373
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Tip produs	Lamatoare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		