

**Garant****ZCMX 10T308, Categorie: HBZ035**

## Date comandă

Numărul de comandă	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Clasa articolului	21E

## Descriere

### Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 20 mm

Categorie: HBZ035

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 190 m/min

## Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	PVD
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 190 m/min
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HBZ035
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire