



Tarod de mașină HSS-E-PM Forma B 6HX, TiCN, M: M20



Date comandă

Numărul de comandă	132160 M20
GTIN	4045197071378
Clasa articolului	11H

Descriere

Execuție:

Con de atac durificat.

Porțiuni de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de așchii. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este Cod 132180.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 2,5 mm

Lungime totală L_{tot} : 140 mm

Ø cozii: 16 mm

Pătrat coadă: 12 mm

Ø găurii de centrare: 17,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	17,5 mm
Pas filet	2,5 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	20 mm
Unghi de tăiere	50 grad

Standard	DIN 376
Ø cozii	16 mm
Lungime totală L _{tot}	140 mm
Pătrat coadă	12 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	40 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M20
Strat de acoperire	TiCN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru