

Garant**ZCMX 080304, Categorie: HBZ035****Date comandă**

Numărul de comandă	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Clasa articolului	21E

Descriere**Execuție:**

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 16 mm

Categorie: HBZ035

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 190 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Categorie	HBZ035

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080304
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Strat de acoperire	PVD
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire