

Garant**Tarod de mașină HSS-E-PM, nitrurat + vaporizat, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	132420 M8
GTIN	4045197071569
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Con de atac durificat. Porțiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de așchii.

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotație.

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,25 mm
Ø Filet	8 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	16 mm
Tip de filet	M

Dimensiunea filetelui	M8
Strat de acoperire	nitrat + vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	roz
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Hibrid	recomandat		
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Inconel	recomandat	2 m/min	S
MMC	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		