

**Garant****Rolă din material abraziv de șlefuit, 115 mm × 10 m, Structură material abraziv: 220****Date comandă**

Numărul de comandă	556087 220
GTIN	4062406300876
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Material abraziv de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniformă**.

**Avantaj:**

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

**Aplicație:**

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdărilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

## Descriere tehnică

Structură material abraziv	220
Execuție	A Fine
Comparație granulație	240 - 280
Grad de finețe	mediu
Culoarea	roșu
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	115 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	115 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		

Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

---

## Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020