

**Garant**

**Set de paduri manuale din material abraziv, 10 buc. flexibile, 100×200 mm,  
Structură material abraziv: 280**

**Date comandă**

Numărul de comandă	556143 280
GTIN	4062406301057
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv **Durable Flex** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără șarjare și o **suprafață finisată uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile. Paduri manuale din material abraziv pentru șlefuit, flexibil și agresiv.

**Avantaj:**

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

**Aplicație:**

Pentru curățare și finisare manuală, utilizare ideală pentru a înlocui lâna de oțel. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

**Livrare:**

Set cu 10 bucăți de paduri manuale.

**Descriere tehnică**

Comparație granulație	280 - 360
Grad de finețe	semifin
Structură material abraziv	280
Culoarea	roșu
Execuție	A Very Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	100 mm
Lungime	200 mm
Caracteristici nume produs	100×200 mm
Număr de tampoane	10
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

---

## Accesorii

Bloc manual	556020
Mandrină	556030