

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD cu canal de răcire, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303407 16 |
| GTIN | 4062406285951 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Suport | BT 30 scurt |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Forma | AD |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308765 30 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308760 30 |
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 30 | 354225 30 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30 | 308610 30 |