

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Tip: INOX**

## Date comandă

Numărul de comandă	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea  $a_p$  de 3 mm.

## Descriere tehnică

Tip	INOX
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 1204MOT
Categorie	HB7635
Avans $f_z$ per dinte	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		