

**Garant**
**XNEX 080608, HU7710, Tip: ALU**


## Date comandă

Numărul de comandă	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Clasa articolului	21A

## Descriere

### Execuție:

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

### Notă:

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

Adâncime maximă de așchiere  $a_{p\max}$ : 4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm

Grosimea plăcuței S: 6.35 mm

## Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans $f_z$ per dinte	0,15 mm
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	6.35 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608

Categorie	HU7710
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1320 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		