

Garant**ZCMX 09T302, Categorie: HUZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 09T302 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 09T302
Strat de acoperire	neacoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2

Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Categorie	HUZ310
Materialul sculei	Carbură
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru Ø sculei D _c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire