


Garant**ZCMX 09T304, Categorie: HBZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 18 mm

Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBZ310
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Strat de acoperire	PVD
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire