

**Garant****ZCMX 130402, Categorie: HBZ310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 130402 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HBZ310
Strat de acoperire	PVD
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130402
Condiție de tăiere	continuuă
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
recomandat pentru Ø sculei D <sub>c</sub>	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire