

Garant**ZCMX 130404, Categorie: HUZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268443 HUZ310
GTIN	4062406392727
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 130404 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Categorie	HUZ310
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm

Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130404
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperit
recomandat pentru Ø sculei D _c	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire