

Garant**ZCMX 09T304, Categorie: HBZ025**

Date comandă

Numărul de comandă	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Condiție de tăiere	continuă
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Categorie	HBZ025
Materialul sculei	Carbură

Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire