

Garant**ZCMX 09T304, Categorie: HBZ140**

Date comandă

Numărul de comandă	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 09T304
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	PVD

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Categorie	HBZ140
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire