

**Garant****ZCMX 09T304, Categorie: HBZ035**

### Date comandă

Numărul de comandă	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Execuție:**

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

**Adaptat pentru:**

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 190 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Categorie	HBZ035
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Avans $f$ găurire	0,03 - 0,12 mm
Strat de acoperire	PVD
Rază la colț	0,4 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire