

Garant**ZCMX 130408, Categorie: HBZ030**

Date comandă

Numărul de comandă	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subțire. Special pentru aplicații de strunjire plană și longitudinală.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130408
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 200 m/min
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBZ030
Strat de acoperire	CVD

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire