

Garant**ZCMX 130408, Categorie: HBZ025**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268444 HBZ025 |
| GTIN | 4062406392284 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Materialul sculei | Carbură |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Aplicația principală | P |
| Categorie | HBZ025 |
| Strat de acoperire | PVD |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | ZCMX 130408 |
| Avans f găurire | 0,03 - 0,12 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Avans f strunjire | 0,1 - 0,3 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 90 - 210 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,4 - 2 mm |
| recomandat pentru \varnothing sculei D_c | 25 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |