

Garant**ZCMX 130408, Categorie: HBZ140**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268444 HBZ140 |
| GTIN | 4062406392826 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Categorie | HBZ140 |
| Avans f găurire | 0,03 - 0,12 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | ZCMX 130408 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,4 - 2 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Strat de acoperire | PVD |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 190 m/min |
| Avans f strunjire | 0,1 - 0,3 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Aplicația principală | M |
| recomandat pentru Ø sculei D _c | 25 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |