

Garant**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967100 180
GTIN	4062406393267
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

Cu deschidere în față. Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Cu fălci de prindere masive, cu suprafață călită (nu sunt interschimbabile).

Igeltex:

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

Avantaj:

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, a se vedea Cod 967520.

Descriere tehnică

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	3/4 – 3.1/2 inch
Material	Oțel forjat în matriță
Adâncime de prindere	110 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	27 kg
Lățimea bacurilor	180 mm
Deschidere	220 mm
Tip produs	Menghină paralelă