

**Garant****Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freze unghiulare robuste cu locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru condiții de prelucrare stabile.

În combinație cu plăcuță amovibilă 215117 UNI, se folosește ca **freză pentru avansuri foarte mari**.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe bilaterale cu 3 tășuri XNEX0806.. sau plăcuțe cu latură cu 3 tășuri XNEX0806.. **Avans mare**

**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** cu tijă Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNEX 0806..
Număr de dinți Z	4
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc Tip 1	219798 1
-------------------------------------------------------	----------