

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB730-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Clasa articolului	21G

### Descriere

DC.T 11T302 HB730-1 Categorie: HB730-1  
Sfârâmător de aşchii: XUM  
Toleranță: MF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 35 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	35 - 230 m/min
Strat de acoperire	Nano-PVD
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB730-1
Materialul sculei	Carbura
Toleranță	MF
Sfărâmător de așchii	XUM
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire