

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, pentru materiale feroase, FW,
Lungimea totală: 135mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 726722 135 |
| GTIN | 4062406395025 |
| Clasa articolului | 71B |

Descriere**Execuție:**

Clești profesionali cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------|
| Lungimea de tăiere | 8 mm |
| Lățimea capului | 13,5 mm |
| Lungimea totală | 135 mm |
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la | 2 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Mini teșitură | Teșire fină |
| Material | Oțel carbon (C70) |
| Suprafață | fosfatat anti-reflexie |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Caracteristici nume produs | FW |
| Cu arc deschidere | da |
| Tip produs | Clește de tăiere |