

Garant**Clește cu vârf lat pentru electronică, Lungimea totală: 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727142 145
GTIN	4062406395070
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**.

Fălci plate, striate în interior.

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	20 mm
Model de	canelat în interior
Lățimea capului	13 mm
Lungimea totală	145 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Formă a fălcii	late, striate în interior
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Material	Oțel carbon (C70)

Suprafață	fosfatat anti-reflexie.
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci plate