

**Garant****Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	130460 M10
GTIN	4062406398132
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

**Aplicație:**

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 352
Dimensiunea filetului	M10
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø cozii D <sub>s</sub>	7 mm
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Pas filet	1,5 mm
Lungimea totală L	70 mm
Ø Filet	10 mm
Materialul sculei	HSS

Adâncimea filetului	30 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Tip de filet	M
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		

Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții