

Garant

Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 7,7 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122432 7,7
GTIN	4045197539731
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Vârful întărit și ascuțirea specială suplimentară –garantează tăiere transversală cu **precizie de centrare superioară**. Evacuare excepțională a așchiilor datorită celor **4 canale de răcire interioare**. **Tăișul principal drept** cu rotunjirea muchiei și forma specială a canalului permit obținerea de **așchii scurte**. **Strat special de acoperire** pentru **o durabilitate ridicată și rată de îndepărtare a materialului semnificativă**.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de așchii (consultați tabelul) minus $1,5 \times \varnothing$ nominal.-

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.-

Strategie de așchiere: HPC

Standard: DIN 6537 K

Toleranță Ø nominal: m6

Număr de dinți Z: 2

Semistandard: da

Toleranță Ø nominal: m6

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 29,5 mm

Lungimea totală L: 79 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Avans f în Inconel®: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii L_c	41 mm

Ø nominal D _c	7,7 mm
Toleranța arborelui	h6
Avans f în Inconel®	0,08 mm/rot
Toleranță Ø nominal	m6
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	79 mm
Standard	DIN 6537 K
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	29,5 mm
Semistandard	da
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de găurire până la	4×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal