

Garant**Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	130460 M4
GTIN	4062406397999
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

Aplicație:

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.

Descriere tehnică

Pas filet	0,7 mm
Lungimea totală L	45 mm
Ø cozii D _s	4,5 mm
Dimensiunea filetului	M4
Pătrat coadă □	3,4 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Tip de filet	M
Ø Filet	4 mm
Materialul sculei	HSS

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Adâncimea filetului	12 mm
Standard	DIN 352
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		

Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții