

Garant**Freză-disc din carbură HPC, TiAlN, Ø×lățime ±0,1×k11: 80X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	185015 80X10
GTIN	4062406397937
Clasa articolului	11V

Descriere**Execuție:**

Freză disc de precizie din carbură monobloc cu caracteristici de aşchiere HPC. **Cu strat nou de acoperire ultraperformant**, pentru durabilitate maximă.

Freze de grup: Frezele cu același Ø și număr de dinți pot fi cuplate și ajustate la lățimea solicitată. Dinții se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălțat pe alezaj.

Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

- **Nu asociați frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.**
- **Inelele dornului portfreză recomandate sunt prezentate în Grupa de produse 30.**
- **Canale complete: f_z pentru $a_e = 0,1 \times D$.**

Produsul succesori pentru Cod 185010.

Descriere tehnică

Tip de coadă	cu alezaj
Lățime de tăiere	10 mm

Grosimea manșonului $b \pm 0,1$	7 mm
\varnothing găurii H6 d_1	27 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite B	10 mm
Înălțimea dinților Z_h	15 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime, rezultă lățimea totală E	18,5 - 19,8 mm
Număr de dinți Z	18
\varnothing tăișului D_c	80 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite A	8 mm
Avans f_z în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite, rezultă lățimea totală E	16,6 - 17,8 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime A / B	10 mm
\varnothing manșonului $d_2 \pm 1$	50 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Toleranță \varnothing nominal	$\pm 0,1$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză-disc

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	280 m/min	N

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	70 m/min	K
CuZn	recomandat	300 m/min	N
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		