

Garant GREENPLUS

**amestec pentru etanșare 6GP38, Conținut: 250ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088069 250
GTIN	4062406423582
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP38**. Produs universal care se întărește rapid, cu rezistență mare pentru solicitări statice de forfecare și pentru solicitări dinamice. Pentru fixarea roților dințate, scripetilor, îmbinărilor rotor-arbore la electromotoare.

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Vâscozitate dinamică	3000 - 6000 mPas
Moment de rupere minim	40 Nm
Valabilitate de la data producției	24 lună
Cantitate de umplere	250 ml
Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h

Punct de aprindere	100 °C
Joc maxim	0,25 mm
recomandat pentru material	Metal
Culoarea	verde
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Bază chimică	metacrilat
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Forma	lichid
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici	cu întărire rapidă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Produs de etanșare