

Garant GREENPLUS

amestec pentru etanșare 6GP38, Conținut: 50ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088069 50
GTIN	4062406423575
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP38**. Produs universal care se întărește rapid, cu rezistență mare pentru solicitări statice de forfecare și pentru solicitări dinamice. Pentru fixarea roților dințate, scripetilor, îmbinărilor rotor-arbore la electromotoare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

recomandat pentru material	Metal
Joc maxim	0,25 mm
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența manuală după	5 - 15 min

Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h
Valabilitate de la data producției	24 lună
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Cantitate de umplere	50 ml
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	cu întărire rapidă
Culoarea	verde
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,09 g/cm ³
Bază chimică	metacrilat
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
Vâscozitate dinamică	3000 - 6000 mPas
Moment de rupere minim	40 Nm
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Produs de etanșare