

Garant GREENPLUS

amestec pentru etanșare 6GP60, Conținut: 250ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088071 250
GTIN	4062406423629
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP60**. Pentru repararea zonelor uzate și pentru restabilirea ajustajelor corecte. Adecvat pentru interstiții mari. Produsul întărit poate fi prelucrat prin găurire, frezare sau șlefuire.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Culoarea	argintiu
Bază chimică	metacrilat
Cantitate de umplere	250 ml
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Moment de rupere minim	18 Nm

Vâscozitate dinamică	200000 - 600000 mPas
Densitate	1,13 g/cm ³
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Valabilitate de la data producției	24 lună
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Punct de aprindere	100 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	reparație
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Forma	păstos
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Joc maxim	0,3 mm
Caracteristici	rezistență mecanică
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
recomandat pentru material	Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Produs de etanșare