

Garant**SNHX 1205 pe dreapta, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru a_e max.

Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuțe pe stânga și pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuțele pe stânga.

Descriere tehnică

Categorie	HB7835
Lățimea teșiturii	0,25 mm
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNHX 1205
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,4 mm
Pentru lățimea fantei a_p	10; 14 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare