


HOLEX**Freză cilindro-frontală din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de așchii TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3095 16
GTIN	4062406333973
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanță concepute pentru utilizare universală.

Miez întărit.

Rezistența la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

Sfărâmătoare de așchii pentru ruperea controlată a așchiilor.

Similar Cod 203095.

Notă:

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ pentru prelucrare TPC.

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	15,8 mm
Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC	0,078 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HB
Unghi teșitură	45 grad

Ø tăişului D_c	16 mm
Toleranță Ø nominal	f8
Lungime activă L_1 incl. degajare	55 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Direcția de aşchiere	Horizontal și înclinat
Lungimea totală L	108 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lățimea teșiturii la 45°	0,32 mm
Număr de dinți Z	5
Unghiul elicei	40 grad
Lungimea tăişului L_c	48 mm
Conținut	5
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,07 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	TPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	380 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P

Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	60 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	recomandat	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC Ø f8 DC 16 mm

203095 16