


HOLEX**HOLEX Pro Steel freză de degroșare din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø d11
DC: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5706 4
GTIN	4062406335496
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni similare DIN 6527. **Profil special optimizat pentru degroșare.** Pentru o **rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.**

Similar Cod 205706.

Aplicație:

Pentru prelucrare prin degroșare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	57 mm
Toleranță Ø nominal	d11
Număr de dinți Z	4
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø tăişului D _c	4 mm
Unghiul elicei	45 grad

Unghi teșitură	45 grad
Ø de degajare D_1	3,7 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,028 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,02 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	19 mm
Lungimea tăișului L_c	11 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Conținut	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	HR
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	135 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Accesorii

HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carburăHPC Ø d11
DC 4 mm

205706 4