

Garant

Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm


Date comandă

Numărul de comandă	302313 6
GTIN	4062406544683
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide.

Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	27 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Suport	SK 50 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50