


**HOLEX****HOLEX Pro Steel freză de degroșare din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø d11  
DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5706 6
GTIN	4062406335519
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni similare DIN 6527. **Profil special optimizat pentru degroșare.** Pentru o **rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.**

**Similar Cod 205706.**

**Aplicație:**

Pentru prelucrare prin degroșare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

**Descriere tehnică**

Unghi teșitură	45 grad
Lungimea totală L	57 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
Număr de dinți Z	4
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm

Unghiul elicei	45 grad
Ø tăişului $D_c$	6 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăişului $L_c$	13 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	19 mm
Ø de degajare $D_1$	5,6 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Toleranță Ø nominal	d11
Conținut	5
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	HR
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	170 m/min	P
Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	160 m/min	P
Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	135 m/min	P
Oțel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	recomandat	120 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carburăHPC Ø d11  
DC 6 mm

205706 6