

Garant**GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC, TiAlN, Ø f8 DC / R1: 6/0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	206373 6/0,5
GTIN	4062406565381
Clasa articolului	11Z

Descriere**Execuție:**

Substrat inovativ special pentru așchiera **aliajelor pe bază de nichel**. Strat nou de acoperire.

Aplicație:

Pentru frezarea **aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald**.

Pentru operații de finisare.

Descriere tehnică

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	50 grad
Lungime activă L ₁ incl. degajare	25 mm
Ø tăişului D _c	6 mm
Număr de dinți Z	6
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea tăişului L _c	19 mm
Ø de degajare D ₁	5,8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Raza la colț R ₁	0,5 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în Inconel®	0,03 mm
Serie	Master Ni-based

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	e8
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză toroidală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Inconel	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		