


Garant**Plăcuță amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC, HB225, Tip: 10G****Date comandă**

Numărul de comandă	231521 10G
GTIN	4062406565527
Clasa articolului	21Y

Descriere**Aplicație:****A se utiliza exclusiv pentru marcare.****Notă:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm}$ până la $0,02 \text{ mm}$.**Descriere tehnică**

Cod ISO	SOGT 080201
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	AlCrN
Tip	10G
Categorie	HB225
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		